

Karta produktu:

Myjka wanna ultradźwiękowa 140W o pojemności 3,2L Kraft&Dele

KRAFT&DELE



Producent:	KRAFT&DELE
Symbol:	72.7880
Kod producenta:	KD448
Kod EAN:	5903957001449

Opis produktu

Myjka wanna ultradźwiękowa 140W 40KHz z koszem 3,2L

KRAFT&DELE KD448

Myjka ultradźwiękowa to urządzenie, które wykorzystuje **fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do czyszczenia przedmiotów**.

Urządzenie charakteryzuje się bardzo prostą - wręcz intuicyjną obsługą. Urządzenie wykonane jest z **wysokiej jakości stali**. Wszystkie parametry widoczne są na **wyświetlaczu LCD**.


Myjkę wyróżniają także **izolowane przetworniki**, które dodatkowo zabezpieczają czyszczone produkty. Przetworniki mają dużą średnicę, co daje lepsze efekty czyszczenia poprzez podniesienie wydajności urządzenia.

Doskonale sprawdzi się do codziennych prac porządkowych zarówno w środowisku **domowym, jak i przemysłowym i branżowym**.



Najważniejsze cechy:

- Skutecznie czyści, dezynfekuje, odtłuszcza
- Myjka jest bardzo wszechstronna i uniwersalna
- Wysoka jakość wykonania
- Niewielka waga
- Posiada funkcję grzania i ustawienia czasu pracy
- Posiada kosz i pokrywę wyciszającą hałas z uchwytem amortyzującym wstrząsy
- Łatwa w obsłudze





- Wyświetlacz LCD

Dane techniczne:

- Producent: **Kraft&Dele**
- Typ: **Myjka ultradźwiękowa**
- Model: **KD448**
- Częstotliwość: **40KHZ**
- Moc grzewcza: **130W**
- Moc ultradźwiękowa: **140W**
- Napięcie: **220-240V/50Hz**
- Pojemność całkowita: **3,2L**
- Pojemność robocza: **2L**
- Ustawienie czasu: **do 30min**
- Ustawienie temperatury: **do 80°C**
- Rozmiar całkowity: **265x160x225mm**
- Rozmiar zbiornika: **240x135x100mm**
- Przetwornik: **2**
- Waga: **ok. 3,5kg**



Zastosowanie:

Myjki ultradźwiękowe są stosowane w różnych dziedzinach:

- medycyna,
- przemysł elektroniczny,
- produkcja biżuterii,
- motoryzacja,
- stomatologia,
- kosmetyka.

W medycynie, myjki ultradźwiękowe są stosowane do czyszczenia narzędzi chirurgicznych, w przemyśle elektronicznym do czyszczenia układów drukowanych, a w produkcji biżuterii do usuwania zanieczyszczeń z drobnych elementów.



Jak działa myjka ultradźwiękowa?

Efekt czyszczący w myjce ultradźwiękowej powstaje poprzez **przenoszenie fal** (niewidocznych dla ludzkiego oka) poprzez wodę zawierającą płyn czyszczący. W efekcie powstają **tysiące niewielkich ognisk kawitacji** (mikropęcherzyków) które następnie implodują w wyniku działania tych samych fal dźwiękowych.

Implozja mikropęcherzyków powoduje **lokalne, szybkie zmiany ciśnienia** oddzielające cząsteczki brudu (tłuszczu, innych zanieczyszczeń) od powierzchni przedmiotu. Taki sposób pozwala skutecznie czyścić dowolną powierzchnię zanurzoną w myjce, bez konieczności szorowania lub ścierania



brudu.



Częstotliwość 40KHz

Częstotliwość **40KHz** w połączeniu z dwoma przetwornikami poradzi sobie z czyszczeniem różnych przedmiotów o złożonych kształtach czy otworach. Znakomicie się sprawdzi do produktów o długich otworach i ochrony przedmiotów obrabianych, bez obowiązku dotykania roztworu czyszczącego rękami.

Odpowiednia cyrkulacja

Myjka ultradźwiękowa wyposażona jest w wiele otworów, których celem jest odprowadzanie ciepła zapobiegając przed przegrzaniem urządzenia.

Funkcja grzania

Funkcja ogrzewania znacznie poprawia efekt czyszczenia, zmniejszając przyczepność niektórych substancji do czyszczonych materiałów. Wpływa to nie tylko na końcowy efekt, ale również na czas.

Wyświetlacz LCD

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz LCD, który umożliwia wyświetlanie temperatury w celach kontrolnych, zwiększając efekt czyszczenia obrabianych przedmiotów.



O marce:

Kraft&Dele to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku urządzeń, narzędzi oraz elektronarzędzi. Doskonała znajomość potrzeb klientów sprawiła, że w **przystępnej cenie** otrzymujemy sprzęt, który sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym, a także w niejednym profesjonalnym warsztacie.

KRAFT&DELE

